



Produktdata

Typ av produkt eller komponent	Lampputtag för tak
Produktbeskrivning	Komplett produkt
Tillgänglig utrustning	Krok
Standardbeskrivning för uttag	Ojordade
Uttagstyp	2P
Färg	Polarvit (NCS 0502-Y)
Kvantitet per set	Sats med 5

Teknisk data

Antal kraftuttag	1
Apparatmontering	Infälld
Märkström	6 A at 250 V AC
Anslutningar - plintar	Snabbanslutning
Anslutningskapacitet	1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² för fast kabel (kablar) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
Material	PC/ABS
Montering	By screws
Inbyggnadsdjup	12 mm
Diameter	110 mm
Utskjutande mått	20 mm




Miljö

Standarder	SS 428 08 31 SFS 5799
Produktcertifieringar	SEMKO FIMKO
IP-kapslingsklass	IP20

Förpackningsinformation

Förpackning 1 vikt	76,000 g
Förpackning 1 höjd	11,000 mm
Förpackning 1 bredd	11,000 mm
Förpackning 1 längd	2,000 mm

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	 REACH-Deklaration
EU RoHS-direktiv	Kompatibel  EU RoHS-deklaration
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	 Ja

RoHS-förordning Kina

 [RoHS-deklaration Kina](#)

Miljöupplysning

 [Produktmiljöprofil](#)

Kontraktsgaranti

Garanti

Enligt våra försäljningsvillkor
