



Produktdata

Typ av produkt eller komponent	Lampputtag för tak
Produktbeskrivning	Komplett produkt
Tillgänglig utrustning	Krok
Standardbeskrivning för uttag	Ojordade
Uttagstyp	2P
Färg	Polarvit (NCS 0502-Y)
Kvantitet per set	Set med 10 st

Teknisk data

Antal kraftuttag	1
Apparatmontering	Infälld
Märkström	6 A vid 250 V AC
Anslutningar - plintar	Snabbanslutning
Anslutningskapacitet	1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² för fast kabel (kablar) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
Material	PC/ABS
Montering	Hake
Inbyggnadsdjup	12 mm
Diameter	110 mm
Utskjutande mått	17,5 mm

Miljö

Standarder	SFS 5799 SS 428 08 31
Produktcertifieringar	SEMKO[RETURN]FIMKO
IP-kapslingsklass	IP20

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	3,300 cm
Förpackning 1 bredd	10,900 cm
Förpackning 1 djup	10,700 cm
Förpackning 1 vikt	46,000 g

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
EU RoHS-direktiv	Överensstämmer med undantag
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina

RoHS-undantagsinformation	Ja
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------