



Produktdata

Produktområde	Lampputtag
Typ av produkt eller komponent	Lamppropp för kabel
Standardbeskrivning för uttag	Ojordade
Uttagstyp	3P
Färg	Polarvit (NCS 0502-Y)
Kvantitet per set	Set med 10 st

Teknisk data

Stickpropps- och uttags, utformning	Vinklad
Märkström	6 A
Ue märkspänning	250 V
Anslutningar - plintar	Skruvanslutningar
Anslutningskapacitet	1 x 1.5...1 x 2.5 mm ² for solid cable(s) 1 x 1.5...1 x 2.5 mm ² for solid stranded cable(s)
Material	PC/ABS
Montering	Strain relief
Höjd	35 mm
Bredd	40 mm

Miljö

Standarder	SS 4280831 SFS 5799
Produktcertifieringar	FIMKO SEMKO
IP-kapslingsklass	IP20

Förpackningsinformation

Förpackning 1 vikt	25,000 g
Förpackning 1 höjd	40,000 mm
Förpackning 1 bredd	30,000 mm
Förpackning 1 längd	40,000 mm

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
EU RoHS-direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil

