



Produktdata

Produktområde	Trend
Produktfamilj	Trend
Typ av produkt eller komponent	Elektronisk timer
Enhetsapplikation	Manövrering
Produktbeskrivning	Komplett
Färg	Polarvit (NCS 0502-Y)
Kvantitet per set	1 st

Teknisk data

Effektområde	2300 W för resistiv $\cos \phi = 1$ 360 VA för lysrör 24 μF 300 VA för kompaktlysrör 300 VA för konventionell transformator 300 VA för elektronisk transformator 300 VA för lågspänningshalogenlampor
Ue märkspänning	230 V AC 230 V
Märkström	10 A för resistiv 10 A för induktiv 10 A för kapacitiv
Kontaktbestyckning	2 NO
Funktion	2-pol
Skyddstyp	Elektroniskt överlast- och temperaturskydd
Anslutningskonfiguration	Kräver nolledare
Lokal indikering	LED röd indikering i tillslaget läge
Tidsfördröjningsintervall	15...480 min
Anslutningar - plintar	Skruvanslutningar
Typ av skruvhuvud	Pozidrive 1 / kombi (+/-)
Anslutningskapacitet	1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² för fast kabel (kablar) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
Apparatmontering	Infälld
Material	Termoplast
Ytbehandling	Polerad
Inbyggnadsdjup	24 mm
Höjd	82 mm
Bredd	82 mm
Utskjutande mått	33 mm

Miljö

IP-kapslingsklass	IP20
Standarder	EN 60 669-2-1 EN 60669-1 EN 60 669-2-3
Produktcertifieringar	SEMKO FIMKO CE NEMKO

Packing Units

Förpackning 1 vikt	1,000 kg
--------------------	----------

Offer Sustainability

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
EU RoHS-direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------