



Produktdata

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Produktfamilj | Trend |
| Typ av produkt eller komponent | Vägguttag |
| Produktbeskrivning | Komplett produkt |
| Antal poler | 3P + N + E |
| Apparatmontering | Utanpåliggande |

Teknisk data

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| [Le] nominell märkdriftström | 16 A |
| Ue märkspänning | 440 V |
| Färg | Polarvit (NCS-0502Y) |
| Material | Termoplast |
| Anslutningar - plintar | Överfallsplintar med skruv |
| Djup | 52 mm |
| Kvantitet per set | Sats med 5 |

Miljö

| | |
|-------------------|------|
| IP-kapslingsklass | IP21 |
|-------------------|------|

Förpackningsinformation

| | |
|---------------------|------------|
| Förpackning 1 vikt | 220,000 g |
| Förpackning 1 höjd | 55,000 mm |
| Förpackning 1 bredd | 90,000 mm |
| Förpackning 1 längd | 155,000 mm |

Hållbarhetsinformation

| | |
|---------------------------|--|
| Hållbarhetsstatus | Green Premium-produkt |
| REACH-förordning | REACH-Deklaration |
| EU RoHS-direktiv | Kompatibel EU RoHS-deklaration |
| Kvicksilverfri | Ja |
| RoHS-undantagsinformation | Ja |
| RoHS-förordning Kina | RoHS-deklaration Kina |
| Miljöupplysning | Produktmiljöprofil |

Kontraktsgaranti

| | |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|

Informationen i denna dokumentation innehåller allmänna beskrivningar och/eller tekniska egenskaper av prestandan av de produkter som ingår här. Denna dokumentation är inte avsedd som ett substitut och ska inte användas för att bestämma lämpligheten och tillförlitligheten hos dessa produkter för specifik användares applikationer. Det är en plikt för en sådan användare eller integratör att utföra lämplig och fullständig riskanalys, utvärdering samt tester av produkterna med respekt till relevant, särskilt program eller användning därav. Varken Schneider Electric Industries SAS eller något av dess filialer eller dotterbolag skall vara ansvariga för missbruk av informationen i detta dokument.