



Produktdata

Produktfamilj	Thorsman
Produktområde	Thorsman
Typ av produkt eller komponent	Spikclips
Enhetens korta namn	TC
Enhetsapplikation	Installation av rund kabel
Produktdestination	Rund kabel 7...10 mm
Typ av installation	Inomhus
Tillgänglig utrustning	Spik
Spikdiameter	1,6 mm
Längd	25 mm
Inbyggnadsdjup	16 mm

Teknisk data

Färg	Svart (NCS 9500)
Material	Clip: PP (polypropylen) Spik: elektropläterad härdat stål
Omgivningstemperatur vid drift	-40...80 °C

Miljö

Miljökaraktäristik	UV resistent Slagtålighet
Kvantitet per set	Sats om 100
Produktens vikt	0,00084 kg

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	2,5 cm
Förpackning 1 bredd	0,9 cm
Förpackning 1 djup	1,3 cm
Förpackning 1 vikt	0,944 g

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation	Ja
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil

