



### Produktdata

Produktfamilj	Thorsman
Produktområde	Thorsman
Typ av produkt eller komponent	Spikclips
Enhetens korta namn	TC
Enhetsapplikation	Installation av rund kabel
Produktdestination	Rund kabel 8...12 mm
Typ av installation	Inomhus
Tillgänglig utrustning	Spik
Spikdiameter	2 mm
Längd	30 mm
Inbyggnadsdjup	19 mm

### Teknisk data

Färg	Vit (NCS 0500)
Material	Clip: PP (polypropylen) Spik: elektropläterad härdat stål
Omgivningstemperatur vid drift	-40...80 °C

### Miljö

Miljökaraktäristik	UV resistent Slagtålighet
Kvantitet per set	Sats om 100
Produktens vikt	0,0013 kg

### Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	1,0 cm
Förpackning 1 bredd	1,5 cm
Förpackning 1 djup	3,0 cm
Förpackning 1 vikt	1,25 g
Förpackningstyp 2	BB1
Antal i Förpackning 2	100
Förpackning 2 höjd	5,5 cm
Förpackning 2 bredd	8 cm
Förpackning 2 djup	12 cm
Förpackning 2 vikt	150 g

### Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)  EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja

Kviksilverfri	Ja
RoHS-förordning Kina	<a href="#">RoHS-deklaration Kina</a>
RoHS-undantagsinformation	<a href="#">Ja</a>
Miljöupplysning	<a href="#">Produktmiljöprofil</a>
Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
<b>Kontraktsgaranti</b>	
Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor