



Produktdata

Produktområde	Thorsman
Typ av produkt eller komponent	Spikclips
Enhetens korta namn	TC
Enhetsapplikation	Installation av rund kabel
Produktdestination	Rund kabel 14...20 mm
Typ av installation	Inomhus
Tillgänglig utrustning	Spik
Spikdiameter	2 mm
Längd	35 mm
Inbyggnadsdjup	18 mm

Teknisk data

Färg	Vit (NCS 0500)
Material	Clip: PP (polypropylen) Spik: elektropläterad härdat stål
Omgivningstemperatur vid drift	-40...80 °C

Miljö

Miljökaraktäristik	Slagtålighet Halogenfri UV resistent
Kvantitet per set	Sats om 100
Nettovikt	0,00231 kg

Hållbarhetsinformation

REACH-förordning	REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina

Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------