



Produktdata

Produktfamilj	Thorsman
Produktområde	Thorsman
Typ av produkt eller komponent	Spikclips
Enhetens korta namn	TC
Enhetsapplikation	Installation av rund kabel
Produktdestination	Rund kabel 14...20 mm
Typ av installation	Inomhus
Tillgänglig utrustning	Spik
Spikdiameter	2 mm
Längd	45 mm
Inbyggnadsdjup	28 mm

Teknisk data

Färg	Svart (NCS 9500)
Material	Clip: PP (polypropylen) Spik: elektropläterad härdat stål
Omgivningstemperatur vid drift	-40...80 °C

Miljö

Miljökaraktäristik	Slagtålighet UV resistent
Kvantitet per set	Sats om 100
Produktens vikt	0,00256 kg

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	1,700 cm
Förpackning 1 bredd	1,400 cm
Förpackning 1 djup	2,050 cm
Förpackning 1 vikt	2,900 g

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
RECh-förordning	RECh-Deklaration
Innehåller ej RECh SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation	Ja
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder

