



Produktdata

Produktfamilj	Thorsman
Produktområde	Thorsman
Typ av produkt eller komponent	Spikclips
Enhetens korta namn	TC
Enhetsapplikation	Multi-tariff
Cable type	Flat kabel 2 x 4 mm
Typ av installation	Inomhus
Tillgänglig utrustning	Spik
Spikdiameter	1,4 mm
Längd	15 mm

Teknisk data

Färg	Klar
Material	Clip: PP (polypropylen) Spik: elektropläterad härdat stål
Korrosivitetsklass	C2
Omgivningstemperatur vid drift	-40...80 °C

Miljö

Miljökaraktäristik	UV resistent Slagtålig
Kvantitet per set	Sats om 100
Produktens vikt	0,00027 kg

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	0,500 cm
Förpackning 1 bredd	0,700 cm
Förpackning 1 djup	1,300 cm
Förpackning 1 vikt	0,200 g

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation	Ja

Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Kontraktsgaranti	
Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor