



Produktdata

Produktområde	Thorsman
Typ av produkt eller komponent	Skruvclips
Enhetens korta namn	TCS
Enhetsapplikation	Installation av rund kabel
Tillgänglig utrustning	Skruv
Färg	Vit (NCS S 0500-N)
Kvantitet per set	Sats om 100

Teknisk data

Typ av installation	Inomhus/utomhus
Montagefästen	Vägg Tak
Typ av skruvhuvud	Krysspår
Typ av skruvmejsel	Philips nr 2
Produktdestination	8...12 mm rund kabel
Längd	32 mm
Inbyggnadsdjup	21 mm
Skruvdiameter	5 mm
Material	PP (polypropylene): clip Electroplated steel, C3: screw

Miljö

Omgivningstemperatur vid drift	-40...80 °C
Miljökaraktäristik	UV resistent

Packing Units

Förpackning 1 vikt	3,550 g
Förpackning 1 höjd	32,000 mm
Förpackning 1 bredd	11,000 mm
Förpackning 1 längd	19,000 mm

Offer Sustainability

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja

RoHS-förordning Kina

 [RoHS-deklaration Kina](#)

Miljöupplysning

 [Produktmiljöprofil](#)

Kontraktsgaranti

Garanti

Enligt våra försäljningsvillkor
