



### Produktdata

Produktområde	Thorsman
Typ av produkt eller komponent	Skruvclips
Enhetens korta namn	TCS
Enhetsapplikation	Installation av rund kabel
Tillgänglig utrustning	Skruv
Färg	Vit (NCS S 0500-N)
Kvantitet per set	Sats om 100

### Teknisk data

Typ av installation	Inomhus/utomhus
Montagefästen	Vägg Tak
Typ av skruvhuvud	Krysspår
Typ av skruvmejsel	Philips nr 2
Produktdestination	14...18 mm rund kabel
Längd	38 mm
Inbyggnadsdjup	23 mm
Skruvdiameter	5 mm
Material	PP (polypropylen): clip Elektropläterad Stål, C3: skruv
Produktens vikt	0,0048 kg

### Miljö

Omgivningstemperatur vid drift	-40...80 °C
Miljökaraktäristik	UV resistent

### Packing Units

Förpackning 1 vikt	4,800 g
Förpackning 1 höjd	17,000 mm
Förpackning 1 bredd	14,000 mm
Förpackning 1 längd	25,000 mm

### Offer Sustainability

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) <a href="#">EU RoHS-deklaration</a>
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	<a href="#">Ja</a>

---

RoHS-förordning Kina

 [RoHS-deklaration Kina](#)

---

Miljöupplysning

 [Produktmiljöprofil](#)

---

## Kontraktsgaranti

---

Garanti

Enligt våra försäljningsvillkor

---