



Produktdata

Produktområde	Thorsman
Typ av produkt eller komponent	Skruvclips
Enhetens korta namn	TCS
Enhetsapplikation	Installation av rund kabel
Tillgänglig utrustning	Skruv
Färg	Vit (NCS S 0500-N)
Kvantitet per set	Sats om 50

Teknisk data

Typ av installation	Inomhus/utomhus
Montagefästen	Vägg Tak
Typ av skruvhuvud	Krysspår
Typ av skruvmejsel	Philips nr 2
Produktdestination	18...22 mm rund kabel
Längd	41 mm
Inbyggnadsdjup	23 mm
Skruvdiameter	5 mm
Material	PP (polypropylen): clip Electroplated steel, C3: screw
Produktens vikt	0,0056 kg



Miljö

Omgivningstemperatur vid drift	-40...80 °C
Miljökaraktäristik	UV resistent

Förpackningsinformation

Förpackning 1 enhetstyp	PCE
Förpackning 1 antal enheter	1
Förpackning 1 vikt	5,6 g
Förpackning 1 höjd	1,5 cm
Förpackning 1 bredd	2 cm
Förpackning 1 längd	2,9 cm

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	 REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)  EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja

RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------