



Produktdata

Produktområde	Thorsman
Typ av produkt eller komponent	Skruvclips
Enhetens korta namn	TCS
Enhetsapplikation	Installation av rund kabel
Tillgänglig utrustning	Skruv
Färg	Svart (NCS S 9000-N)
Kvantitet per set	Sats om 50

Teknisk data

Typ av installation	Inomhus/utomhus
Montagefästen	Tak Vägg
Typ av skruvhuvud	Krysspår
Typ av skruvmejsel	Philips nr 2
Produktdestination	18...22 mm rund kabel
Längd	41 mm
Inbyggnadsdjup	23 mm
Skruvdiameter	5 mm
Material	PP (polypropylen): clip Electroplated steel, C3: screw
Produktens vikt	0,0056 kg




Miljö

Omgivningstemperatur vid drift	-40...80 °C
Miljökaraktäristik	UV resistent

Förpackningsinformation

Förpackning 1 vikt	5,600 g
Förpackning 1 höjd	15,000 mm
Förpackning 1 bredd	20,000 mm
Förpackning 1 längd	29,000 mm

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	 REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)  EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	 Ja

RoHS-förordning Kina

 [RoHS-deklaration Kina](#)

Miljöupplysning

 [Produktmiljöprofil](#)

Kontraktsgaranti

Garanti

Enligt våra försäljningsvillkor
