



### Produktdata

Produktområde	Thorsman
Typ av produkt eller komponent	Skruvclips
Enhetens korta namn	TCS
Enhetsapplikation	Installation av rund kabel
Tillgänglig utrustning	Skruv
Färg	Svart (NCS S 9000-N)
Kvantitet per set	Sats om 100

### Teknisk data

Typ av installation	Inomhus/utomhus
Montagefästen	Vägg Tak
Typ av skruvhuvud	Krysspår
Typ av skruvmejsel	T20
Produktdestination	8...12 mm rund kabel
Längd	32 mm
Inbyggnadsdjup	21 mm
Skruvdiameter	5 mm
Material	PP (polypropylen): clip Elektropläterad Stål, C3: skruv

### Miljö

Omgivningstemperatur vid drift	-40...80 °C
Miljökaraktäristik	UV resistent

### Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	1,1 cm
Förpackning 1 bredd	1,8 cm
Förpackning 1 djup	3,1 cm
Förpackning 1 vikt	4,0 g
Förpackningstyp 2	BB1
Antal i Förpackning 2	100
Förpackning 2 höjd	8,8 cm
Förpackning 2 bredd	9,6 cm
Förpackning 2 djup	13,6 cm
Förpackning 2 vikt	402,0 g

## Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) <a href="#">EU RoHS-deklaration</a>
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-förordning Kina	<a href="#">RoHS-deklaration Kina</a>
RoHS-undantagsinformation	<a href="#">Ja</a>
Miljöupplysning	<a href="#">Produktmiljöprofil</a>

## Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------