



Produktdata

Produktområde	Thorsman
Typ av produkt eller komponent	Kilankare
Enhetens korta namn	TSA
Montagefästen	Tak Golv Vägg
Håltagningsdiameter	8 mm
Minsta borrhjup	25 mm
Längd på gänga	11 mm
Gängtyp	M6
Minimum edge distance	70 mm

Teknisk data

Praktisk lastkapacitet	1,7 kN
Material	Stål
Ytbehandling	Krompläterad Elektropläterad

Miljö

Miljökaraktäristik	Brandtålighet
Kvantitet per set	Sats om 100
Produktens vikt	0,0066 kg

Packing Units

Förpackning 1 vikt	7,000 g
Förpackning 1 höjd	6,000 mm
Förpackning 1 bredd	1,000 mm
Förpackning 1 längd	25,000 mm

Offer Sustainability

EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil

Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------