



### Produktdata

Produktområde	Thorsman
Typ av produkt eller komponent	Self tapping screw
Enhetens korta namn	TGE
Enhetsapplikation	Plåt 2 x 1,5 mm
Skruvtyp	Fullt gängad med singelgänga
Verktygstyp	elskruvdragare
Kvantitet per set	Sats om 100

### Teknisk data

Skruvdiameter	3,5 mm
Skruvlängd	11 mm
Typ av skruvhuvud	Kullrig
Typ av skruvmejsel	Philips nr 2
Material	Skruv: härdat stål elektropläterad

### Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	0,600 cm
Förpackning 1 bredd	0,600 cm
Förpackning 1 djup	1,300 cm
Förpackning 1 vikt	1,000 g

### Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) <a href="#">EU RoHS-deklaration</a>
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-förordning Kina	<a href="#">RoHS-deklaration Kina</a>
RoHS-undantagsinformation	<a href="#">Ja</a>
Miljöupplysning	<a href="#">Produktmiljöprofil</a>
Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder

### Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------