



### Produktdata

Produktområde	Thorsman
Typ av produkt eller komponent	Skruv
Enhetens korta namn	TGE
Enhetsapplikation	Plåt 2 x 1,5 mm
Skruvtyp	Fullt gängad med singelgänga
Verktygstyp	Power screwdriver
Kvantitet per set	Sats om 100

### Teknisk data

Skruvdiameter	4,2 mm
Skruvlängd	25 mm
Typ av skruvhuvud	Kullrig
Typ av skruvmejsel	Philips nr 2
Material	Skruv: härdat stål elektropläterad

### Förpackningsinformation

Förpackning 1 vikt	2,400 g
--------------------	---------

### Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) <a href="#">EU RoHS-deklaration</a>
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	<a href="#">Ja</a>
RoHS-förordning Kina	<a href="#">RoHS-deklaration Kina</a>
Miljöupplysning	<a href="#">Produktmiljöprofil</a>

### Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------