



Produktdata

Produktområde	Thorsman
Typ av produkt eller komponent	Skruv
Enhetens korta namn	TMP
Enhetsapplikation	Gipsskivor Betong
Skruvtyp	Fullt gängad
Verktygstyp	skruvmejsel
Kvantitet per set	Sats om 100

Teknisk data

Håltagningsdiameter	4 mm
Skruvdiameter	5 mm
Skruvlängd	25 mm
Typ av skruvhuvud	Försänkt
Typ av skruvmejsel	Philips nr 2
Material	Skruv: härdat stål elektropläterad
Korrosivitetsklass	C3

Miljö

Standarder	ISO 12944-2
------------	-------------

Packing Units

Förpackning 1 vikt	1,000 kg
--------------------	----------

Offer Sustainability

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------