



Produktdata

Produktområde	Thorsman
Typ av produkt eller komponent	Collar screw
Enhetens korta namn	TST
Enhetsapplikation	Träfiberplattor Stålplåt Kontakt
Skruvtyp	Fullt gängad med dubbelgänga
Verktygstyp	Skruvmejsel Magnetisk sockel
Kvantitet per set	Sats om 1000

Teknisk data

Skruvdiameter	4,2 mm
Skruvlängd	25 mm
Typ av skruvhuvud	Sexkantig
Typ av skruvmejsel	Philips nr 2
Centrering kragdiameter	8,3 mm
Centrering kragdjup	10,1 mm
Material	Skruv: härdat stål elektropläterad
Produktens vikt	0,0024 kg

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	0,7 cm
Förpackning 1 bredd	0,6 cm
Förpackning 1 djup	2,6 cm
Förpackning 1 vikt	2,0 g
Förpackningstyp 2	BB1
Antal i Förpackning 2	1000
Förpackning 2 höjd	6,0 cm
Förpackning 2 bredd	13,2 cm
Förpackning 2 djup	19,6 cm
Förpackning 2 vikt	2,232 kg

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja

RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation	Ja
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------