



Produktdata

Produktområde	Thorsman
Typ av produkt eller komponent	Skruv
Enhetens korta namn	TSB
Enhetsapplikation	Plåt 2 x 1,5 mm
Skruvtyp	Fullt gängad med singelgänga
Verktygstyp	Skruvmejsel Magnetisk sockel
Kvantitet per set	Sats om 100

Teknisk data

Skruvdiameter	4,2 mm
Skruvlängd	32 mm
Typ av skruvhuvud	Sexkantig
Typ av skruvmejsel	Philips nr 2
Centrering kragdiameter	8,3 mm
Material	Skruv: härdat stål elektropläterad
Produktens vikt	0,0028 kg

Förpackningsinformation

Förpackning 1 vikt	2,800 g
--------------------	---------

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil

Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------