



Produktdata

Produktområde	Thorsman
Typ av produkt eller komponent	Skruv
Enhetens korta namn	TSC
Enhetsapplikation	Plåt 2 x 0,9 mm De flesta material
Skruvtyp	Fullt gängad med dubbelgänga
Verktygstyp	Skruvmejsel powerdriver
Kvantitet per set	Sats om 1000






Teknisk data

Skruvdiameter	4,2 mm
Skruvlängd	13 mm
Typ av skruvhuvud	Stor tunnt huvud
Typ av skruvmejsel	Philips nr 2
Material	Skruv: härdat stål elektropläterad

Förpackningsinformation

Förpackning 1 vikt	0,002 g
Förpackning 1 bredd	11,500 mm
Förpackning 1 längd	13,000 mm

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	 REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)  EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	 Ja
RoHS-förordning Kina	 RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	 Produktmiljöprofil

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------