



#### Produktdata

Produktområde	Thorsman
Typ av produkt eller komponent	Skruv
Enhetens korta namn	TSE
Enhetsapplikation	Plåt 2 x 1,5 mm
Skruvtyp	Fullt gängad med singelgänga
Verktygstyp	powerdriver
Kvantitet per set	Sats om 100

#### Teknisk data

Skruvdiameter	4,2 mm
Skruvlängd	13 mm
Typ av skruvhuvud	Stor tunnt huvud
Typ av skruvmejsel	Philips nr 2
Material	Skruv: härdat stål elektropläterad

#### Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	Db
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	1,2 cm
Förpackning 1 bredd	1,2 cm
Förpackning 1 djup	1,3 cm
Förpackning 1 vikt	2,0 g
Förpackningstyp 2	Gyári csomagolás
Antal i Förpackning 2	100
Förpackning 2 höjd	6 cm
Förpackning 2 bredd	4,2 cm
Förpackning 2 djup	6 cm
Förpackning 2 vikt	200 g
Förpackningstyp 3	SFP
Number of Units in Package 3	1000
Förpackning 3 höjd	4,4 cm
Förpackning 3 bredd	12,2 cm
Förpackning 3 djup	30,2 cm
Förpackning 3 vikt	2,014 kg

## Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) <a href="#">EU RoHS-deklaration</a>
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-förordning Kina	<a href="#">RoHS-deklaration Kina</a>
RoHS-undantagsinformation	<a href="#">Ja</a>
Miljöupplysning	<a href="#">Produktmiljöprofil</a>

## Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------