



### Produktdata

Produktområde	Thorsman
Typ av produkt eller komponent	Skruv
Enhetens korta namn	TSE
Enhetsapplikation	Plåt 2 x 1,5 mm
Skruvtyp	Fullt gängad med singelgänga
Verktygstyp	powerdriver
Kvantitet per set	Sats om 1000

### Teknisk data

Skruvdiameter	4,2 mm
Skruvlängd	13 mm
Typ av skruvhuvud	Stor tunnt huvud
Typ av skruvmejsel	Philips nr 2
Material	Skruv: härdat stål elektropläterad

### Förpackningsinformation

Förpackning 1 vikt	0,002 g
Förpackning 1 bredd	11,500 mm
Förpackning 1 längd	13,000 mm

### Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) <a href="#">EU RoHS-deklaration</a>
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	<a href="#">Ja</a>
RoHS-förordning Kina	<a href="#">RoHS-deklaration Kina</a>
Miljöupplysning	<a href="#">Produktmiljöprofil</a>

### Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------

Informationen i denna dokumentation innehåller allmänna beskrivningar och/eller tekniska egenskaper av prestandan av de produkter som ingår här. Denna dokumentation är inte avsedd som ett substitut och ska inte användas för att bestämma lämpligheten och tillförlitligheten hos dessa produkter för specifika användningsapplikationer. Det är en plikt för en sådan användare eller integrator att utföra lämplig och fullständig riskanalys, utvärdering samt tester av produkterna med respekt till relevant, särskilt program eller användning därav. Varken Schneider Electric Industries SAS eller något av dess filialer eller dotterbolag skall vara ansvariga för missbruk av informationen i detta dokument.