



Produktdata

Produktområde	Thorsman
Produktnamn	Thorsman UFB
Typ av produkt eller komponent	Uttagsbox golv
Kabelanslutningssystem	Golvbox
Typ av golv	Upphöjt golv Flytspacklat golv Installationsgolv
Golvbox utformning	Rektangulär
Enhetsapplikation	Torr omgivning
Kvantitet per set	1 st

Teknisk data

Enhetskomposition	Lock Galler Trimram
Material	PA (polyamid) 6
Längd	310 mm
Höjd	87 mm
Bredd	310 mm

Miljö

Standarder	DIN VDE 0634 del 1
Omgivningstemperatur vid drift	-20...60 °C
IP-kapslingsklass	IP20

Förpackningsinformation

Förpackning 1 vikt	3230,000 g
Förpackning 1 höjd	89,000 mm
Förpackning 1 bredd	310,000 mm
Förpackning 1 längd	310,000 mm

Hållbarhetsinformation

EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil

Informationen i denna dokumentation innehåller allmänna beskrivningar och/eller tekniska egenskaper av prestandan av de produkter som ingår här. Denna dokumentation är inte avsedd som ett substitut och ska inte användas för att bestämma lämpligheten och tillförlitligheten hos dessa produkter för specifika användningsapplikationer. Det är en plikt för en sådan användare eller integratör att utföra lämplig och fullständig riskanalys, utvärdering samt tester av produkterna med respekt till relevant, särskilt program eller användning därav. Varken Schneider Electric Industries SAS eller något av dess filialer eller dotterbolag skall vara ansvariga för missbruk av informationen i detta dokument.