



### Produktdata

Produktområde	Thorsman
Produktnamn	Thorsman UFB
Typ av produkt eller komponent	Installationsskydd
Typ av golv	Flytspacklat golv
Produktdestination	För golvbox För uttagspost POS-200
Material	Stålplåt (sendzimirförzinkad)
Kvantitet per set	1 st
Omgivningstemperatur vid drift	-20...60 °C
IP-kapslingsklass	IP20
Längd	361 mm
Höjd	3 mm
Bredd	361 mm

### Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) <a href="#">EU RoHS-deklaration</a>
Miljöupplösning	<a href="#">Produktmiljöprofil</a>
Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder

### Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------