



Produktdata

Produktfamilj	OptiLine
Kabelanslutningssystem	Golvbox
Produkttyp	Reduceringshylsa
Typ av golv	Upphöjt golv Flytspacklat golv Installationsgolv
Golvbox utformning	Kvadratisk Rektangulär
Färg	Gul (NC S 0800-Y20R)
Kvantitetsförpackning 1 / enhet	1

Teknisk data

Passande för	För Ø 40 mm ledare
Montering	Snäppfäste
Antal moduler	Utan moduler
Produktmaterial	PP (polypropylen)
Längd	39 mm
Höjd	40 mm
Bredd	40 mm

Miljö

Driftstemperatur	-25...60 °C
IP-kapslingsklass	IP20

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	3,8 cm
Förpackning 1 bredd	4,9 cm
Förpackning 1 djup	5,0 cm
Förpackning 1 vikt	10,0 g
Förpackningstyp 2	BAG
Antal i Förpackning 2	10
Förpackning 2 höjd	7,0 cm
Förpackning 2 bredd	17,8 cm
Förpackning 2 djup	22,0 cm
Förpackning 2 vikt	100,0 g
Förpackningstyp 3	S02
Number of Units in Package 3	50
Förpackning 3 höjd	15,0 cm
Förpackning 3 bredd	30,0 cm
Förpackning 3 djup	40,0 cm
Förpackning 3 vikt	802,0 g

Hållbarhetsinformation

EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------