



Produktdata

Produktområde	Thorsman
Produktnamn	Thorsman TMK
Typ av produkt eller komponent	Minikanal
Kabelanslutningssystem	Minikanal
Färg	Vit (RAL 9010)
Kvantitet per set	50 m

Teknisk data

Kanalmaterial	Plast
Partitionering fack	1 fack
Typ av sidoprofil	C-profil
Kanalstorlek	17 x 20 mm
Monteringsmetod	Förstansade montagehål100 mm Skruvmontage kraftkabel:
Material	PC/ABS
Längd	2500 mm
Höjd	17 mm
Bredd	20 mm

Miljö

Omgivningstemperatur vid drift	-25...60 °C
IP-kapslingsklass	IP20
IK-skyddsgrad	IK07
Miljöegenskaper	Halogenfri

Förpackningsinformation

Förpackning 1 vikt	128,000 g
--------------------	-----------

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil

Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------