



### Produktdata

Produktområde	Thorsman
Produktnamn	Thorsman TMK
Typ av produkt eller komponent	Innerhorn
Färg	Vit (RAL 9010)
Kvantitet per set	Set med 10 st

### Teknisk data

Kanalmaterial	Plast
Kanalstorlek	17 x 20 mm
Montering	Snäppfäste
Material	ABS (akrylnitrilbutadienstyren)
Längd	61 mm
Höjd	22,5 mm
Bredd	61 mm

### Miljö

Miljöegenskaper	Halogenfri
Omgivningstemperatur vid drift	-25...60 °C
IP-kapslingsklass	IP20

### Förpackningsinformation

Förpackning 1 vikt	7,000 g
Förpackning 1 höjd	61,000 mm
Förpackning 1 bredd	61,000 mm
Förpackning 1 längd	23,000 mm

### Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) <a href="#">EU RoHS-deklaration</a>
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	<a href="#">Ja</a>
RoHS-förordning Kina	<a href="#">RoHS-deklaration Kina</a>
Miljöupplysning	<a href="#">Produktmiljöprofil</a>

### Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------