



Produktdata

Produktområde	Thorsman
Produktnamn	Thorsman TMK
Typ av produkt eller komponent	Ändstycke
Kabelanslutningssystem	Minikanal
Färg	Vit (RAL 9010)
Kvantitet per set	Set med 10 st

Teknisk data

Kanalmaterial	Plast
Kanalstorlek	10 x 20 mm
Montering	Snäppfäste
Material	ABS (akrylnitrilbutadienstyren)
Längd	11 mm
Höjd	22 mm
Bredd	11,5 mm

Miljö

Miljöegenskaper	Halogenfri
Omgivningstemperatur vid drift	-25...60 °C
IP-kapslingsklass	IP20

Förpackningsinformation

Förpackning 1 vikt	2,000 g
--------------------	---------

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil

Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------