



Produktdata

Produktområde	Thorsman
Produktnamn	Thorsman TIR+
Typ av produkt eller komponent	Kabelklämma
Färg	Orange
Kvantitet per set	Sats med 25

Teknisk data

Kanalmaterial	Plast
Montering	Snäppfäste
Material	PA6
Längd	118 mm
Höjd	137 mm
Bredd	10 mm

Miljö

Standarder	EN 50085
Omgivningstemperatur vid drift	-25...60 °C
IP-kapslingsklass	IP40

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	1,1 cm
Förpackning 1 bredd	5,7 cm
Förpackning 1 djup	17 cm
Förpackning 1 vikt	16 g
Förpackningstyp 2	BAG
Antal i Förpackning 2	25
Förpackning 2 höjd	9 cm
Förpackning 2 bredd	21,2 cm
Förpackning 2 djup	25,3 cm
Förpackning 2 vikt	402 g
Förpackningstyp 3	CAR
Number of Units in Package 3	100
Förpackning 3 höjd	24 cm
Förpackning 3 bredd	18 cm
Förpackning 3 djup	37,8 cm
Förpackning 3 vikt	1,832 kg

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------