



### Produktdata

Produktområde	Thorsman
Produktnamn	Thorsman TIR+
Typ av produkt eller komponent	90° böj
Färg	White (RAL 9010)
Kvantitet per set	1 st

### Teknisk data

Kanalmaterial	Plast
Kanalstorlek	100 x 40 mm
Montering	Snäppfäste
Material	ABS (akrylnitrilbutadienstyren)
Längd	43 mm
Höjd	105 mm
Bredd	150 mm

### Miljö

Standarder	EN 50085
Omgivningstemperatur vid drift	-25...60 °C
IP-kapslingsklass	IP40

### Packing Units

Förpackning 1 vikt	148,100 g
--------------------	-----------

### Offer Sustainability

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) <a href="#">EU RoHS-deklaration</a>
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	<a href="#">Ja</a>
RoHS-förordning Kina	<a href="#">RoHS-deklaration Kina</a>
Miljöupplysning	<a href="#">Produktmiljöprofil</a>

### Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------