



### Produktdata

Produktområde	Thorsman
Produktnamn	Thorsman FED
Typ av produkt eller komponent	Matarkanal
Kabelanslutningssystem	Matarkanal
Färg	Natur
Kvantitet per set	15 m

### Teknisk data

Kanalmaterial	Aluminium
Kanalstorlek	76 x 40 mm
Partitionering fack	2 fack
Typ av sidoprofil	C-profil
Monteringsmetod	Skruvmontage
Material	Aluminium anodiserad
Längd	2500 mm
Höjd	40 mm
Bredd	76 mm

### Miljö

Omgivningstemperatur vid drift	-20...60 °C
--------------------------------	-------------

### Förpackningsinformation

Förpackning 1 vikt	3000,000 g
--------------------	------------

### Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) <a href="#">EU RoHS-deklaration</a>
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	<a href="#">Ja</a>
RoHS-förordning Kina	<a href="#">RoHS-deklaration Kina</a>
Miljöupplysning	<a href="#">Produktmiljöprofil</a>

### Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------