



Produktdata

Produktområde	Thorsman
Produktnamn	Thorsman INKA
Typ av produkt eller komponent	Ytterhörn
Tillgänglig utrustning	Front
Färg	Vit (NCS 0402-B91G)
Kvantitet per set	1 st

Teknisk data

Kanalmaterial	Aluminium
Kanalstorlek	123 x 72 mm
Material	Aluminium pulverlack
Längd	200 mm
Höjd	123 mm
Bredd	200 mm

Miljö

Direktiv	93/68/EEC - lågspännings direktiv
Standarder	EN 50085-1
Omgivningstemperatur vid drift	-20...60 °C
IP-kapslingsklass	IP20

Förpackningsinformation

Förpackning 1 vikt	586,000 g
--------------------	-----------

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------