



### Produktdata

Produktområde	Thorsman
Produktnamn	Thorsman INKA
Typ av produkt eller komponent	Ytterhörn
Tillgänglig utrustning	Front
Färg	Natur
Kvantitet per set	1 st

### Teknisk data

Kanalmaterial	Aluminium
Kanalstorlek	161 x 72 mm
Material	Aluminium anodiserad
Längd	200 mm
Höjd	161 mm
Bredd	200 mm

### Miljö

Direktiv	93/68/EEC - lågspännings direktiv
Standarder	EN 50085-1
Omgivningstemperatur vid drift	-20...60 °C
IP-kapslingsklass	IP20

### Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) <a href="#">EU RoHS-deklaration</a>
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	<a href="#">Ja</a>
RoHS-förordning Kina	<a href="#">RoHS-deklaration Kina</a>
Miljöupplysning	<a href="#">Produktmiljöprofil</a>
Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder

### Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------