



Produktdata

Produktområde	Thorsman
Produktnamn	Thorsman TEK
Typ av produkt eller komponent	T-stycke
Kanalstorlek	161 x 72 mm
Kanalmaterial	Plast
Typ av riktningväxlare	Nedåt
Färg	Vit (NCS 0401-Y62R)
Material	PVC (polyvinyl chloride)
Kvantitet per set	1 st
Marknadssegment	Kommersiella byggnader

Teknisk data

Längd	360 mm
Höjd	260 mm
Bredd	72 mm

Miljö

Standarder	SS 424 10 02 : 1993 EN 50085-1 : 1997/A1 : 1998 KEMA 55A : 1984 CE
Omgivningstemperatur vid drift	-20...60 °C
IP-kapslingsklass	IP20

Förpackningsinformation

Förpackning 1 enhetstyp	PCE
Förpackning 1 antal enheter	1
Förpackning 1 vikt	1,1 kg
Förpackning 1 höjd	36 cm
Förpackning 1 bredd	26 cm
Förpackning 1 längd	7,2 cm
Förpackning 2 enhetstyp	BAG
Förpackning 2 antal enheter	10
Förpackning 2 vikt	12,186 kg
Förpackning 2 höjd	39,6 cm
Förpackning 2 bredd	39 cm
Förpackning 2 längd	58,8 cm
Förpackning 3 enhetstyp	PAL
Förpackning 3 antal enheter	80
Förpackning 3 vikt	109,488 kg
Förpackning 3 höjd	93 cm
Förpackning 3 bredd	80 cm
Förpackning 3 längd	120 cm

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil

Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------