



Produktdata

Produktområde	Thorsman
Produktnamn	Thorsman INKA
Typ av produkt eller komponent	90° böj
Tillgänglig utrustning	Front
Färg	Natur
Kvantitet per set	1 st

Teknisk data

Kanalmaterial	Aluminium
Kanalstorlek	100 x 52 mm
Typ av riktningväxlare	Uppåt
Material	Aluminium anodiserad
Längd	200 mm
Höjd	200 mm
Bredd	52 mm

Miljö

Direktiv	2014/35/EU - lågvoltsdirektivet
Standarder	EN 50085-1 73/23/EEC 93/68/EEC
Omgivningstemperatur vid drift	-20...60 °C
IP-kapslingsklass	IP20

Förpackningsinformation

Förpackning 1 enhetstyp	PCE
Förpackning 1 antal enheter	1
Förpackning 1 vikt	364,5 g
Förpackning 1 höjd	20 cm
Förpackning 1 bredd	20 cm
Förpackning 1 längd	5,2 cm

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil

Kontraktsgaranti

Garanti

18 months
