



### Produktdata

Produktområde	Thorsman
Produktnamn	Thorsman TEK
Typ av produkt eller komponent	90° böj
Tillgänglig utrustning	Front
Färg	Vit (NCS 0401-Y62R)
Kvantitet per set	1 st

### Teknisk data

Kanalmaterial	Plast
Kanalstorlek	100 x 52 mm
Material	PVC (polyvinyl chloride)
Längd	200 mm
Höjd	200 mm
Bredd	52 mm






### Miljö

Kvalitetsmärkning	CE
Standarder	EN 50085-1 : 1997/A1 : 1998 KEMA 55A : 1984 SS 424 10 02 : 1993
Omgivningstemperatur vid drift	-20...60 °C
IP-kapslingsklass	IP20

### Packing Units

Förpackning 1 vikt	325,000 g
Förpackning 1 höjd	200,000 mm
Förpackning 1 bredd	200,000 mm
Förpackning 1 längd	52,000 mm

### Offer Sustainability

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	 <a href="#">REACH-Deklaration</a>
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)  <a href="#">EU RoHS-deklaration</a>
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	 Ja
RoHS-förordning Kina	 <a href="#">RoHS-deklaration Kina</a>
Miljöupplysning	 <a href="#">Produktmiljöprofil</a>

