



Produktdata

Produktområde	Thorsman
Produktnamn	Thorsman TTA
Typ av produkt eller komponent	Väggkonsol
Kanalstorlek	110 x 72 mm 110 x 52 mm 130 x 72 mm
Kanalmaterial	Stål
Justering	Justerbar 50...70 mm
Produktdestination	Kanal Stål
Färg	Natur
Montering	Skruvmontage
Material	Förzinkad stålplåt
Kvantitet per set	Set med 10 st
Omgivningstemperatur vid drift	-20...60 °C
Längd	50 mm
Höjd	126 mm
Bredd	102 mm

Förpackningsinformation

Förpackning 1 enhetstyp	PCE
Förpackning 1 antal enheter	1
Förpackning 1 vikt	332 g
Förpackning 1 höjd	5 cm
Förpackning 1 bredd	13,9 cm
Förpackning 1 längd	10,3 cm
Förpackning 2 enhetstyp	CAR
Förpackning 2 antal enheter	20
Förpackning 2 vikt	6,8 kg
Förpackning 2 höjd	16,4 cm
Förpackning 2 bredd	24,6 cm
Förpackning 2 längd	23,8 cm

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
RECh-förordning	 RECh-Deklaration
Innehåller ej RECh SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)  EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	 Ja
RoHS-förordning Kina	 RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	 Produktmiljöprofil

