



Produktdata

Produktområde	Thorsman
Produktnamn	Thorsman MIB
Typ av produkt eller komponent	Ram
Färg	Vit (NCS 0701-G46Y)
Tillgänglig utrustning	Skruvar Märkfönster
Kvantitet per set	1 st

Teknisk data

Montagefästen	CEE60 installationsdosa
Produktdestination	CEE60 enhet
Antal fack	1 fack
Montering	Skruvmontage
Material	PC/ABS
Längd	84 mm
Höjd	84 mm
Bredd	23 mm

Miljö

IP-kapslingsklass	IP20
-------------------	------

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 vikt	58,0 g
Förpackning 1 höjd	2,4 cm
Förpackning 1 bredd	16,9 cm
Förpackning 1 djup	23,1 cm
Förpackningstyp 2	CAR
Antal i Förpackning 2	10
Förpackning 2 vikt	744,0 g
Förpackning 2 höjd	15,2 cm
Förpackning 2 bredd	13,4 cm
Förpackning 2 djup	38,2 cm
Förpackningstyp 3	PAL
Number of Units in Package 3	1080
Förpackning 3 vikt	63,948 kg
Förpackning 3 höjd	101,0 cm
Förpackning 3 bredd	80,0 cm
Förpackning 3 djup	120,0 cm

Hållbarhetsinformation

EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------