



Produktdata

Produktområde	Thorsman
Produktnamn	Thorsman TEK
Typ av produkt eller komponent	Bärstycke
Kabelanslutningssystem	Kanalisation
Färg	Vit
Kvantitet per set	Sats om 4

Teknisk data

Kanalmaterial	Plast
Kanalstorlek	161 x 72 mm
Material	PC/ABS
Längd	60 mm
Höjd	18 mm
Bredd	67,2 mm

Miljö

Omgivningstemperatur vid drift	-20...60 °C
IP-kapslingsklass	IP20

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder

Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------