



Produktdata

| | |
|-------------------|---------------------|
| Produktområde | Thorsman |
| Product type | Ljudisoleringsremsa |
| Kvantitet per set | Sats om 4 |

Teknisk data

| | |
|--------------------------|---|
| Kompatibilitetsintervall | Stago OptiLine 50 |
| Kanalmaterial | Aluminium Plast |
| Kanalstorlek | 120 x 63 mm 140 x 63 mm 80 x 63 mm 100 x 63 mm 140H x 63 mm |
| Dämpning | 53 dB |
| Material | Skumgummi |
| Längd | 350 mm |
| Höjd | 30 mm |
| Bredd | 45 mm |

Miljö

| | |
|-----------------------|-------------|
| Operating temperature | -25...60 °C |
|-----------------------|-------------|

Förpackningsinformation

| | |
|--------------------|----------|
| Förpackning 1 vikt | 40,000 g |
|--------------------|----------|

Hållbarhetsinformation

| | |
|------------------------------------|--|
| Hållbarhetsstatus | Green Premium-produkt |
| REACH-förordning | REACH-Deklaration |
| Innehåller ej REACH SVHC-ämnen | Ja |
| EU RoHS-direktiv | Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration |
| Innehåller ej giftiga tungmetaller | Ja |
| Kvicksilverfri | Ja |
| RoHS-undantagsinformation | Ja |
| RoHS-förordning Kina | RoHS-deklaration Kina |
| Miljöupplysning | Produktmiljöprofil |

