



Produktdata

Produktområde	Thorsman
Product type	Gallerskarv
Kvantitet per set	10 st

Teknisk data

Kompatibilitetsintervall	OptiLine 50
Kanalstorlek	120 x 63 mm 140H x 63 mm 140 x 63 mm
Kanalmaterial	Plast Aluminium
Colour	Natur
Material	Aluminium obehandlad
Längd	30 mm
Höjd	9 mm
Bredd	6 mm

Miljö

Operating temperature	-25...60 °C
-----------------------	-------------

Förpackningsinformation

Förpackning 1 enhetstyp	PCE
Förpackning 1 antal enheter	1
Förpackning 1 vikt	2 g
Förpackning 1 höjd	0,5 cm
Förpackning 1 bredd	0,9 cm
Förpackning 1 längd	2,9 cm

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	 REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)  EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	 Ja
RoHS-förordning Kina	 RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	 Produktmiljöprofil

