



Produktdata

Produktområde	Thorsman
Produktnamn	Thorsman TTS
Typ av produkt eller komponent	Dubbel mantel
Serie kompatibilitet	TAS+ Stago
Kvantitet per set	1 m

Teknisk data

Kanalmaterial	Stål
Kanalstorlek	165V x 52 mm 215V x 52 mm 165W x 52 mm 110 x 52 mm
Montering	Snäppfäste
Material	Förzinkad stålplåt omålad
Längd	1000 mm
Höjd	41 mm
Bredd	33 mm

Miljö

Direktiv	73/23/EEC - lågspänningsdirektiv 93/68/EEC - lågspännings direktiv
Standarder	EN 50085-1:2005 EN 50085-2-1:2006
Omgivningstemperatur vid drift	-20...60 °C
IP-kapslingsklass	IP20

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder

Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------