



Produktdata

Produktområde	Thorsman
Produktnamn	Thorsman TEK
Typ av produkt eller komponent	Konsol
Kanalstorlek	100 x 52 mm
Kanalmaterial	Plast
Montagefästen	Väggmontage
Färg	Grå
Material	PP (polypropylene)
Kvantitet per set	Sats om 50
Omgivningstemperatur vid drift	-20...60 °C
IP-kapslingsklass	IP20
Längd	67 mm
Höjd	20 mm
Bredd	20 mm

Packing Units

Förpackning 1 vikt	6,100 g
Förpackning 1 höjd	67,000 mm
Förpackning 1 bredd	20,000 mm
Förpackning 1 längd	20,000 mm

Offer Sustainability

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------