



Produktdata

Produktfamilj	Thorsman
Produktnamn	Thorsman POS
Typ av produkt eller komponent	Post
Typ av stav	Ensidig
Produktbeskrivning	Förinstallerad
Stav/post ytfinish	Anodiserad
Pol fastställande läge	Fristående
Storleksöppning front	80 mm
Färg	Natur
Antal kraftuttag	8 x 16 A - sidjord
Antal datajack	2 x RJ45 Cat.6 UTP 2 x RJ45 med blindpropp
Material	Aluminium
Kvantitet per set	1 st
Längd	154 mm
Höjd	671 mm
Bredd	100 mm

Teknisk data

Justering	Fast:
Typ av täckåpa	Stängt lock

Miljö

Standarder	SS 424 10 32
Omgivningstemperatur vid drift	-15...60 °C
IP-kapslingsklass	IP30

Förpackningsinformation

Förpackning 1 vikt	3980,000 g
--------------------	------------

Hållbarhetsinformation

EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil

Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------

Informationen i denna dokumentation innehåller allmänna beskrivningar och/eller tekniska egenskaper av prestandan av de produkter som ingår här. Denna dokumentation är inte avsedd som ett substitut och ska inte användas för att bestämma lämpligheten och tillförlitligheten hos dessa produkter för specifik användares applikationer. Det är en plikt för en sådan användare eller integratör att utföra lämplig och fullständig riskanalys, utvärdering samt tester av produkterna med respekt till relevant, särskilt program eller användning därav. Varken Schneider Electric Industries SAS eller något av dess filialer eller dotterbolag skall vara ansvariga för missbruk av informationen i detta dokument.