



### Produktdata

Produktfamilj	Thorsman
Produktnamn	Thorsman CYB
Typ av produkt eller komponent	Multimedia montagesats
Produktbeskrivning	Vinklad
Färg	Vit (NCS 0701-G46Y)
Kvantitet per set	1 st
Marknadssegment	Kommersiella byggnader

### Teknisk data

Enhetskomposition	Lock Etikett Märkfönster Montageram
Montagesätt	Väggmonterad
Montagefästen	Service bärare med 80 mm front
Produktdestination	VDI anslutningssats
Material	PC/ABS
Ytbehandling	Matt
Längd	84 mm
Höjd	84 mm
Bredd	50 mm

### Miljö

IP-kapslingsklass	IP20
Omgivningstemperatur vid drift	-40...80 °C

### Förpackningsinformation

Förpackning 1 vikt	36,000 g
Förpackning 1 höjd	50,000 mm
Förpackning 1 bredd	85,000 mm
Förpackning 1 längd	85,000 mm

### Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) <a href="#">EU RoHS-deklaration</a>
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	<a href="#">Ja</a>
RoHS-förordning Kina	<a href="#">RoHS-deklaration Kina</a>
Miljöupplysning	<a href="#">Produktmiljöprofil</a>

## Kontraktsgaranti

---

Garanti

18 months

---