



Produktdata

Produktfamilj	Thorsman
Produktnamn	Thorsman CYB
Typ av produkt eller komponent	Multimedia montagesats
Produktbeskrivning	Platt
Färg	Vit (NCS 0701-G46Y)
Kvantitet per set	1 st
Marknadssegment	Kommersiella byggnader

Teknisk data

Enhetskomposition	Märkfönster Etikett Montageram Lock
Montagesätt	Väggmonterad
Montagefästen	Service bärare med 80 mm front
Produktdestination	Lågspänningsuttag Mosaic
Material	PC/ABS
Ytbehandling	Matt
Längd	84 mm
Höjd	84 mm
Bredd	25 mm




Miljö

IP-kapslingsklass	IP20
Omgivningstemperatur vid drift	-40...80 °C

Förpackningsinformation

Förpackning 1 enhetstyp	PCE
Förpackning 1 antal enheter	1
Förpackning 1 vikt	40 g
Förpackning 1 höjd	4,3 cm
Förpackning 1 bredd	17,1 cm
Förpackning 1 längd	23,2 cm

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	 REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)  EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	 Ja

RoHS-förordning Kina

 [RoHS-deklaration Kina](#)

Miljöupplysning

 [Produktmiljöprofil](#)

Kontraktsgaranti

Garanti

Enligt våra försäljningsvillkor
