



Produktdata

Produktfamilj	Thorsman
Produktnamn	Thorsman CYB
Typ av produkt eller komponent	Multimedia montageplåt
Färg	Vit (NCS 0701-G46Y)
Kvantitet per set	Set med 10 st
Marknadssegment	Kommersiella byggnader

Teknisk data

Antal uttagsbrunnar	0
Montering	Snäppfäste
Montagesätt	Kanalmontage
Material	PC/ABS
Längd	66 mm
Höjd	12 mm
Bredd	32 mm

Miljö

Omgivningstemperatur vid drift	-40...80 °C
IP-kapslingsklass	IP20

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 vikt	6,0 g
Förpackning 1 höjd	1,1 cm
Förpackning 1 bredd	3,2 cm
Förpackning 1 djup	6,6 cm
Förpackningstyp 2	BAG
Antal i Förpackning 2	10
Förpackning 2 vikt	62,0 g
Förpackning 2 höjd	4,8 cm
Förpackning 2 bredd	11,2 cm
Förpackning 2 djup	15,8 cm
Förpackningstyp 3	S02
Number of Units in Package 3	300
Förpackning 3 vikt	2,158 kg
Förpackning 3 höjd	15,0 cm
Förpackning 3 bredd	30,0 cm
Förpackning 3 djup	40,0 cm

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------