



Produktdata

Produktfamilj	Thorsman
Produktnamn	Thorsman CYB
Typ av produkt eller komponent	Multimedia montageplåt
Tillgänglig utrustning	Etikettfönster
Färg	Vit (NCS 0701-G46Y)
Kvantitet per set	Set med 10 st

Teknisk data

Antal uttagsbrunnar	2
Produktkompatibilitet	Alcatel moduluttag
Montering	Snäppfäste
Montagesätt	Kanalmontage
Material	PC/ABS
Längd	66 mm
Höjd	12 mm
Bredd	32 mm

Miljö

Omgivningstemperatur vid drift	-40...80 °C
IP-kapslingsklass	IP20

Förpackningsinformation

Förpackning 1 enhetstyp	PCE
Förpackning 1 antal enheter	1
Förpackning 1 vikt	6,0 g
Förpackning 1 höjd	1,1 cm
Förpackning 1 bredd	3,2 cm
Förpackning 1 längd	6,6 cm
Förpackning 2 enhetstyp	BAG
Förpackning 2 antal enheter	10
Förpackning 2 vikt	62,0 g
Förpackning 2 höjd	5,5 cm
Förpackning 2 bredd	11,5 cm
Förpackning 2 längd	15,5 cm
Förpackning 3 enhetstyp	S02
Förpackning 3 antal enheter	300
Förpackning 3 vikt	2,13 kg
Förpackning 3 höjd	15 cm
Förpackning 3 bredd	30 cm
Förpackning 3 längd	40 cm

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------